

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VÁHY OHAUS

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > Váhy > Příslušenství pro váhy Ohaus

Ionizátor stolní Ohaus ION-100A

Výrobci a značky: Ohaus

Ionizátory neutralizují elektrostatický náboj vznikající mezi váhou a vzorkem. Elektrostatický náboj může způsobit nestabilitu vzorku a v důsledku toho špatný odečet hmotnosti. Pomocí ionizátoru ION-100A zvýšíte přesnost vážení a eliminujete chyby způsobené statickou elektřinou. Ionizátor pracuje metodou DC Corona bez ventilátoru, takže nenaruší ani jemný vzorek.



Základní charakteristika ionizátoru ION-100:

- jednoduché použití
- metoda DC Corona (dvě elektrody nepřetržitě generují kladné a záporné ionty, které jsou distribuovány bez použití ventilátoru)
- neutralizace až 99 % elektrostatického náboje do vzdálenosti 40 cm
- kompaktní design, malé rozměry, výškově nastavitelný (optimální zarovnání s vážní deskou váhy)
- vyměnitelné elektrody
- vhodný i pro jemné a práškové vzorky

i Ionizátor ION-100A je kompatibilní s **analytickými** i **přesnými** váhami Ohaus série PR a **analytickými** i **přesnými** váhami Ohaus Pioneer PX.

Technické údaje ionizátoru ION-100A	
Koncentrace iontů	1*10 ⁶ EA/cm ³ (ve vzdálenosti 10 cm)
Koncentrace ozónu	<0,05 ppm
Pracovní oblast	10 až 40 cm
Doba působení	1 s (vzdálenost 10 cm); 5 s (vzdálenost 20 cm)
Elektrody	materiál: wolfram, Ø 2,5 mm, délka 17,8 mm, životnost: 15 000 hodin
Metoda	DC Corona
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, vlhkost: max. 80 % při teplotě do 31 °C, 50 % při 40 °C
Rozměry (v x š x h)	123 x 201 x 133 mm
Hmotnost	0,5 kg
Napájení	12V adaptér

Obj. číslo	Popis	Koncentrace ozónu [ppm]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 095 929	ionizátor ION-100A	< 0,05	3-4 týdny	37 920 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní elektrody

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 430 133 391	Náhradní elektroda	3-4 týdny	2 424 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Ionizer-ION-100A-EN.pdf

Tiskárna jehličková Ohaus SF-110B

Výrobci a značky: Ohaus

Vysokorychlostní jehličková tiskárna SF-110B splňuje díky vestavěným hodinám reálného času a dvouúrovňové správě uživatelů požadavky GLP/GMP. Řada pokročilých funkcí a snadné nastavení údajů na tiskovém výstupu z ní dělají skvělého pomocníka do každé laboratoře. Je kompatibilní se všemi váhami značky Ohaus.

Základní charakteristika tiskárny SF-110B:

- jednoduché ovládání, dobře čitelný OLED displej
- režimy tisku: vážení, opakované vážení, sčítání, průměrování, formulace, statistika, ztráta hmotnosti, intervalový tisk
- datum a hodiny reálného času
- dvouúrovňová správa uživatelů (uživatelské menu s možností administrátorských práv, zamítnutí neoprávněných úprav, heslo pro každého uživatele)
- snadné nastavení záhlaví i zápatí pomocí PC (model váhy, název a ID vzorku, datum, čas, ID uživatele, podpis atd.)
- vyhovuje požadavkům GLP/GMP
- možnost volby jazyka (včetně češtiny)
- možnost nastavení automatického tárování
- kompatibilní se všemi **analytickými** i **přesnými** váhami značky Ohaus
- **informace k dodávce:** součástí dodávky tiskárny je inkoustová kazeta, 1 role papíru, software pro PC a napájecí adaptér



Technické údaje tiskárny SF-110B		
Technologie tisku		jehličková
Rychlost tisku		1,7 řádku za sekundu
Šířka tisku		48 mm
Počet znaků na řádku		40
Papír	Typ:	standardní
	Rozměry (Ø x šířka):	50 x 57,5 mm
Páska		inkoustová kazeta (EPSON ERC-22 nebo ERC-09B)
Rozhraní		RS232 pro připojení k váze, USB pro připojení k PC
Rozměry (v x š x h)		88 x 115 x 191 mm

Hmotnost	580 g
Napájení	12V napájecí adaptér

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 430 708 371	SF-110B	Včetně inkoustové kazety, 1 role papíru, PC softwaru a napájecího adaptéru	3-4 týdny	21 000 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Papírové role

Obj. číslo	Typ	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396412120799	SF40A	Papírová role (průměr x šířka: 50 x 57,5 mm)	2	1-2 týdny	336 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Inkoustová kazeta

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 430 529 322	Inkoustová kazeta, černá	1-2 týdny	312 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Impact-Printer-SF-110B-EN.pdf

Tiskárna jehličková Ohaus SF40A

Výrobci a značky: Ohaus

Inkoustová tiskárna SF40A nabízí řadu užitečných funkcí, vysoký výkon a kvalitu. Snadné nastavení údajů na tiskovém výstupu z ní dělá skvělého pomocníka do každé laboratoře. Je kompatibilní téměř se všemi váhami značky Ohaus.

Základní charakteristika tiskárny SF40A:

- jednoduché ovládání
- režimy tisku: sčítání (totalizace), statistika (počet vzorků, průměrná hodnota, standardní odchylka, celková hmotnost)
- datum a hodiny reálného času
- tárování a nulování přímo z tiskárny
- možnost volby jazyka (včetně češtiny)
- kompatibilní s přesnými i analytickými váhami Ohaus série [PR](#), [Pioneer PX](#), [Adventurer AX](#), s předvážkami série [Navigator](#) a [vlhkostními analyzátory Ohaus série MB](#) (MB23, MB25, MB90 a MB120)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky tiskárny je inkoustová kazeta, 1 role papíru, propojovací kabel RS232, konfigurační software pro PC a napájecí adaptér



Technické údaje tiskárny SF40A	
Technologie tisku	jehličková

Rychlost tisku		1,2 řádku za sekundu
Šířka tisku		48 mm
Počet znaků na řádku		40
Papír	Typ:	standardní
	Rozměry (Ø x šířka):	max. 60 x 57,5 mm
Páska		inkoustová kazeta
Rozhraní		RS232
Rozměry (v x š x h)		75 x 140 x 205 mm
Hmotnost		740 g
Napájení		12V AC adaptér

Jehličková tiskárna SF40A

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 430 064 202 1	SF40A	Včetně inkoustové kazety, 1 role papíru, PC softwaru, kabelu RS232 a napájecího adaptéru	1-2 týdny	18 600 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Papírové role

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 412 120 799 1	Papírová role	2	1-2 týdny	336 Kč
396 411 600 388	Samolepicí papírová role	3	1-2 týdny	470 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Inkoustová kazeta, rotační osa

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 430 529 322 1	Inkoustová kazeta, černá	1-2 týdny	312 Kč
396 430 063 920	Náhradní rotační osa papíru	1-2 týdny	205 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Bezdrátová jehličková tiskárna Ohaus SF40A/BT

Výrobci a značky: Ohaus

SF40A/BT je malá přenosná tiskárna, která nabízí vysoký výkon, snadné nastavení údajů na tiskovém výstupu a bezdrátové připojení Bluetooth k váhám Ohaus. Vybavení řadou pokročilých funkcí z ní dělá skvělého pomocníka do každé laboratoře.



Základní charakteristika tiskárny SF40A/BT:

- jednoduché ovládání
- režimy tisku: sčítání (totalizace), statistika (počet vzorků, průměrná hodnota, standardní odchylka, celková hmotnost)
- datum a hodiny reálného času
- tárování a nulování přímo z tiskárny
- možnost volby jazyka (včetně češtiny), tisk v jazyce připojené váhy
- kompatibilní téměř se všemi váhami značky Ohaus (viz tabulka níže)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky tiskárny je 2x Bluetooth adaptér, inkoustová kazeta, 1 role papíru a napájecí adaptér

Kompatibilita s váhami Ohaus				
Typ	Tisk	Tárování a nulování	Statistika	Sčítání (totalizace)
Adventurer AX	ano	ano	ano	ano
Explorer EX	ano	ano	ano	ano
Navigator**	ano	ano	ano	ano
PR**	ano	ano	ano	ano
Pioneer PX/PJX/PXP**	ano	ano	ano	ano
Scout STX/SKX/SJX**	ano	ano	ano	ano
MB23/25**	ano	ano	ano	ano
MB32/62/90/92/120	ano	ano	ne	ne
i-DT33P**	ano	ne	ne	ne
T51P**	ano	ano	ano	ano
TD52**	ano	ano	ano	ano
T32M**	ano	ne	ne	ne
i-DT33XW**	ano	ne	ne	ne
T72XW**	ano	ano	ano	ano
T82XW	ano	ne	ne	ne
Ranger 3000**	ano	ano	ano*	ano
Ranger 4000**	ano	ano	ano	ano
Ranger 7000	ano	ano	ano	ano
Valor 7000**	ano	ano	ano	ano
D61, C71 & D25**	ano	ano	ano	ano

* není podporováno v dynamickém režimu

** vyžaduje dodatečné napájení (Bluetooth adaptér je napájen kabelem přes rozhraní USB přímo z váhy, nebo pokud váhy nemají USB rozhraní, tak pomocí adaptéru ze sítě – viz video níže)

Technické údaje tiskárny SF40A/BT		
Technologie tisku		jehličková
Rychlost tisku		1,2 řádku za sekundu
Šířka tisku		48 mm
Počet znaků na řádku		40
Papír	Typ:	standardní
	Rozměry (Ø x šířka):	max. 60 x 57,5 mm
Páska		inkoustová kazeta
Rozhraní		RS232, 2x Bluetooth adaptér
Dosah		10 m (volný prostor bez překážek)
Provozní podmínky		teplota okolí 5 – 40 °C, max 85% RV (nekondenzující)
Rozměry (v x š x h)		75 x 140 x 205 mm
Hmotnost		740 g
Napájení		12V AC adaptér

Jehličková tiskárna SF40A/BT

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 430 944 359	SF40A/BT	Včetně 2 ks Bluetooth adaptérů, inkoustové kazety, 1 role papíru a napájecího adaptéru	1-2 týdny	26 400 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Papírové role

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 412 120 799 2	Papírová role (průměr x šířka: 50 x 57,5 mm)	2	1-2 týdny	336 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Inkoustová kazeta, rotační osa

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 430 529 322 2	Inkoustová kazeta, černá	1-2 týdny	312 Kč
396 430 063 920 1	Náhradní rotační osa papíru	1-2 týdny	205 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Ohaus-Wireless-Bluetooth-Impact-printer-SF40A-BT-EN.pdf

Video k produktu



Bezdrátová tiskárna Ohaus SF40A/BT

Závaží OIML F1 Ohaus

Výrobci a značky: Ohaus

- závaží třídy F1 (II. třída přesnosti)
- jednotlivé nerezové závaží 1 g – 10 kg je dodáváno v ochranném obalu z ABS plastu
- sady závaží jsou dodávány v plastovém kufříku



Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
Závaží jednotlivá:				
396 411 117 059	11117035	Závaží nerezové 1 g	1-2 týdny	1 042 Kč
396 411 117 060	11117036	Závaží nerezové 2 g	1-2 týdny	1 106 Kč
396 411 117 061	11117037	Závaží nerezové 5 g	1-2 týdny	1 169 Kč
396 411 117 062	11117038	Závaží nerezové 10 g	1-2 týdny	1 262 Kč
396 411 117 063	11117039	Závaží nerezové 20 g	1-2 týdny	1 414 Kč
396 411 117 064	11117040	Závaží nerezové 50 g	1-2 týdny	1 574 Kč
396 411 117 065	11117041	Závaží nerezové 100 g	1-2 týdny	1 980 Kč
396 411 117 066	11117042	Závaží nerezové 200 g	1-2 týdny	2 486 Kč
396 411 117 067	11117043	Závaží nerezové 500 g	1-2 týdny	3 857 Kč
396 411 117 068	11117044	Závaží nerezové 1 kg	1-2 týdny	5 400 Kč
396 411 117 069	11117045	Závaží nerezové 2 kg	1-2 týdny	8 472 Kč
396 411 117 070	11117046	Závaží nerezové 5 kg	1-2 týdny	14 640 Kč
396 411 117 071	11117047	Závaží nerezové 10 kg	1-2 týdny	27 240 Kč
Závaží včetně kalibračního listu:				
396 411 117 091	11117091	Závaží nerezové 1 g včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	3 722 Kč
396 411 117 092	11117092	Závaží nerezové 2 g včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	3 809 Kč
396 411 117 093	11117093	Závaží nerezové 5 g včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	3 931 Kč
396 411 117 094	11117094	Závaží nerezové 10 g včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	4 066 Kč
396 411 117 095	11117095	Závaží nerezové 20 g včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	4 236 Kč
396 411 117 096	11117096	Závaží nerezové 50 g včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	4 394 Kč

Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 411 117 097	11117097	Závaží nerezové 100 g včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	5 880 Kč
396 411 117 098	11117098	Závaží nerezové 200 g včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	6 648 Kč
396 411 117 099	11117099	Závaží nerezové 500 g včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	8 832 Kč
396 411 117 100	11117100	Závaží nerezové 1 kg včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	11 592 Kč
396 411 117 101	11117101	Závaží nerezové 2 kg včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	15 600 Kč
396 411 117 102	11117102	Závaží nerezové 5 kg včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	21 720 Kč
396 411 117 103	11117103	Závaží nerezové 10 kg včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	37 320 Kč
Sady závaží:				
396 487 000 034	87000034	Sada závaží 1 – 500 mg v plastovém kufříku, včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	12 120 Kč
396 487 000 035	87000035	Sada závaží 1 – 500 g v plastovém kufříku, včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	25 440 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství pro váhy Ohaus série Explorer EXR a EXP

Novinka

Výrobci a značky: Ohaus

Jako **volitelné příslušenství k vahám Ohaus Explorer EXR a EXP** nabízíme:

- adaptér Bluetooth/Wi-Fi pro bezdrátové připojení vah, typ LM842 s USB
- sadu pro stanovení hustoty pevných látek
- sadu pro stanovení hustoty kapalin
- sadu pro vážení vzorků pro modely s ochranným analytickým krytem (sada obsahuje stojan na centrifugační zkumavky, stojan na baňku pro rotační odparky, stojan na mikrostříkačku a stojan na filtrační papír)



Pro váhy Explorer EXP dále:

- prodlužovací kabel k ovládacímu panelu (konektory RS422, délka 9 m)
- skener otisků prstů
- sadu pro justáž pipety (pro analytické a Semi-Micro váhy Explorer EXP)
- sloupek pro ovládací panel pro váhy Explorer EXP High Capacity
- dobíjecí baterie pro váhy Explorer EXP High Capacity

Příslušenství pro váhy Ohaus Explorer EXR a EXP

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 523 159 239	Adaptér Bluetooth/Wi-Fi pro bezdrátové připojení vah, typ LM842 s USB	1-2 týdny	2 040 Kč
467 528 253 384 3	Sada pro stanovení hustoty pevných látek	1-2 týdny	17 640 Kč
467 528 334 024 3	Sada pro stanovení hustoty kapalin	1-2 týdny	9 192 Kč
467 523 159 237	Sada pro vážení vzorků (stojan na centrifugační zkumavky, stojan na baňku pro rotační odparky, stojan na mikrostříkačku, stojan na filtrační papír)	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství pro váhy Ohaus Explorer EXP

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 523 078 078	Prodlužovací kabel k ovládacímu panelu pro váhy Explorer EXP, konektory RS422, délka 9 m	1-2 týdny	790 Kč
467 523 159 238	Skener otisků prstů, typ FIN-100A	Na dotaz	6 000 Kč
467 523 252 145	Sada pro justáž pipety pro analytické a Semi-Micro váhy Explorer EXP	3-4 týdny	31 920 Kč
467 523 808 539	Sloupek pro ovládací panel pro váhy Explorer EXP High Capacity	Na dotaz	2 040 Kč
467 523 152 750	Dobíjecí baterie pro váhy Explorer EXP High Capacity (Li-Ion, ICR 18650, 14,4 V, 2 600 mAh)	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Ohaus-Pipette-Adjustment-Kit-EN.pdf